

Specifiche degli oscilloscopi (Cont.)

Verticale

Accuratezza guadagno DC	±3% la modalità di acquisizione Sample o Media da 5 V/div a 10 mV/div	
	±4% la modalità di acquisizione Sample o Media, 5 mV/div e 2 mV/div	
Misura accuratezza DC, modalità di acquisizione Media	<i>Tipo di misurazione</i>	<i>Accuratezza</i>
	Media di ≥ 16 forme d'onda con posizione verticale sullo zero	±(3% × lettura + 0.1 div + 1 mV) se si è selezionato 10 mV/div o maggiore.
	Media di ≥ 16 forme d'onda con posizione verticale non sullo zero	±[3% × (lettura + posizione verticale) + 1% della posizione verticale + 0,2 div] Aggiungere 2 mV per le impostazioni da 2 mV/div a 200 mV/div. Aggiungere 50 mV per le impostazioni da > 200 mV/div a 5 V/div.
Ripetibilità misurazione volt, modalità di acquisizione Media	Volt delta tra due medie di ≥ 16 forme d'onda acquisite con la stessa impostazione e le stesse condizioni ambientali	±(3% × lettura + 0,05 div)